

MODEL 2600 SERIES

本器は液体用に開発されたステンレス製及び塩ビ製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。


- ☐ **すぐれた液体の定流量弁特性**
精度の良い部品で構成されたバルブにより、なめらかに調整できます。
- ☐ **圧力変動の影響を受けません**
一次側圧力変動、及び二次側（出口側）圧力変動に対しても、一定流量を保持します。
- ☐ **微量流量 10ML/MIN レンジから制御可能**
- ☐ **ダイヤフラム上下両室に気泡ぬき構造採用**
初期流量設定時に気泡抜きを行うことにより、精度の良い調整をおこなうことができます。

用途

- ☐ 分析計に
- ☐ 環境計測機器関連分野に
- ☐ 液体混合装置に

使用例

一次側圧力変動の場合



標準仕様

MODEL2600	SUS仕様	PVC仕様
流 体	H ₂ O	
流 量 定 格 (H ₂ O 換 算)	1~10ML/MIN	—
	10~100ML/MIN	—
	0.1~1L/MIN	—
制 御 精 度 注1)	±3%FS以内	
動 作 差 圧	0.1MPa以上	
使 用 圧 力	0.1~0.5MPa	
耐 圧 力	0.7MPa	
流体接触部材質	SUS316, フッ素ゴム, フッ素樹脂	PVC, SUS316, フッ素ゴム, フッ素樹脂
使 用 温 度	15~35℃	
接 続 口	Rc1/4	Rc1/8

注) 制御精度保証については温度により粘性が変わる為、液体の温度が一定であることを条件とします。
詳細仕様別途お問合せください。

特別仕様


- ☐ 他レンジ、各種流体についてもご相談ください。

注意) 上記仕様は弊社都合により変更する可能性があります。
IN側にフィルター等を設けていただき、異物等が機器に入らないようにご注意ください。




寸法図

(MODEL 2600-S)



(MODEL 2600-PVC)



注文方法

