

皿穴の中心に下穴があく だから、金具がズレない



動画はこちら

階段・介護用の手すり金具

丁番・補強金具

サッシ金具

金具の皿穴に
先端ガイドが
フィット！

金具がズレない

ドリルはガイド内蔵式
金具に先端を押し付けることで下穴があく

両方向着脱 OK

内径サイズで選べる 4 種類



SS S M L

※両頭ビットは各本体に 1 本ずつセット済

No.503W センター一発

サイズ
SS
ドリル径
2.0mm

サイズ
S
ドリル径
2.4mm

サイズ
M
ドリル径
2.8mm

サイズ
L
ドリル径
3.2mm

意外とネジ取付け穴の中心に穴をあける作業はむずかしい センター一発があれば、皿穴の中心に一発で穴あけが可能



SS サイズ 内錐サイズ **2.0mm**


S サイズ 内錐サイズ **2.4mm**

M サイズ 内錐サイズ **2.8mm**


L サイズ 内錐サイズ **3.2mm**




使用方法




- ① 両頭ビットを装着する。
② ビットに本体を装着する。



- ③ 皿穴に合わせて下穴をあける。



- ④ 本体を取り外す。



- ⑤ ビスを締め付ける。

■適用材：一般木材・鉄工・軽金属・合成樹脂

■材質：本体（スチール）ソケット（樹脂）

センタードリル（ハイス鋼）両頭ビット（クロムバナジウム鋼）

■適用機種：インパクトドライバ 14.4V 以上・


ドリルドライバ 14.4V 以上

■適正回転数：3,000 回転 / 分以下

アルファ-Z


STAR-M

兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200 FAX 0120-0794-83



品番	サイズ	価格(税別)	内錐サイズ	全長	JAN
503W-SS	SS	2,100 円	2.0mm	83mm	900204
503W-S	S	2,100 円	2.4mm	88mm	900211
503W-M	M	2,100 円	2.8mm	94mm	900228
503W-L	L	2,100 円	3.2mm	100mm	900235

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN



■内錐

品番	サイズ	価格(税別)	全長	JAN
503W-CD020	2.0mm (SS用)	470 円	56mm	902208
503W-CD024	2.4mm (S用)	470 円	61mm	900242
503W-CD028	2.8mm (M用)	470 円	68mm	900280
503W-CD032	3.2mm (L用)	470 円	71mm	900303

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN

■その他

品番	呼称/サイズ	価格(税別)	JAN
503W-A	両頭ビット	260 円	900259
503W-OP1	内錐止めネジM4x4	80 円	-
503W-OP2	内錐止めネジ(L用)M4x3	80 円	-
503W-OP3	六角レンチ2mm	160 円	-

JANコード:4962660+JAN