

デジタルトルクレンチ

DTC-REV series

N10REV, N50REV, N100REV,
N200REV, N300REV,
N500REV, N1000REV

有機EL採用で視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に表示



暗い場所でもくっきり見える！

- 表示部はグラフィック有機ELを採用し、暗い場所でも明瞭にトルク表示を読み取ることができます。

音階による締め付け管理ができる！

- 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。

さらに使いやすさアップ！

- オートパワーオフ機能、データメモリ1000データなど多様な機能を搭載しています。

交換ヘッド



SCK
スパナヘッド



RCK
メガネヘッド



QCK
ラチェットヘッド



HCK
ヘキサゴンヘッド



NCK
引掛スパナヘッド
※N100REV, N200REV
のみに対応

BESTOOL-KANON



株式会社 中村製作所

NAKAMURA MFG.CO.,LTD.
TSURU FACTORY



ISO9001
JQA-2434



ISO14001
JQA-EM1367

DTC-REV series



型 式	トルク範囲 (左右)	最小読取値	全長	質量	価格
	N・m		mm	kg	¥
DTC-N10REV	1~10	0.01	314	0.8	110,000
DTC-N50REV	5~50	0.01	342	0.9	120,000
DTC-N100REV	10~100	0.1	386	1.1	140,000
DTC-N200REV	20~200	0.1	404	1.25	150,000
DTC-N300REV	30~300	0.1	535	1.8	170,000
DTC-N500REV	50~500	0.1	1063	4.2	200,000
DTC-N1000REV	100~1000	1	1417	7.6	290,000

※価格に消費税は含まれておりません。仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※測定精度: 1%+1 digit

※電源: リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 質量48g

コンパクトボディが使いやすい

小容量デジタルトルクレンチ／トルクドライバー



DTC-CN500REV

締め付けトルクが少量対応のデジタルトルクレンチ。本体がコンパクトで弱電、半導体製造など狭いところにも対応できます。

型 式	トルク範囲	最小読取値	トルクレンチ本体全長	質量	付属ヘッド	価格
DTC-CN500REV	50~500 cN・m	0.1 cN・m	222mm	1.0kg	12QCK	¥110,000



DTDK-CN500REV

カールコードで小回りが利き、表示器を見ながらの測定が可能。小ネジ、微小トルクの測定に最適なデジタルトルクドライバー。

型 式	トルク範囲	最小読取値	トルクドライバー本体全長	質量	付属ビット	価格
DTDK-CN500REV	50~500 cN・m	0.1 cN・m	168mm	1.0kg	+ No.0 + No.1	¥110,000

オプション
OPTION

角度計測機能付デジタルトルクレンチ

DTC-REV-A

早く正確にトルクの締め付けが可能



トルクと
角度が
同時に表示

業界初の角度管理とトルク表示が一面で表示するDTC-REV-Aならスナグトルクによるねじの着座からの回転角度による締め付け管理が行えます。ロータリーハブや重要保安部品の締め付け管理に抜群の効果を発揮する機能です。

オプション
OPTION

無線データ送信式デジタルトルクレンチ

DTC-REV-B

Bluetooth® 無線技術+アプリでデータ管理



締め付けデータが
リアルタイムでPCへ

Bluetooth® 無線技術搭載DTC-REV-Bならスマートフォン、タブレット端末、PCに測定トルクデータをリアルタイムに送信することができます。データ表に書き込む作業がなく、プリンタを持ち歩くこともありません。トルク表示やデータ管理用の専用アプリで測定管理が簡単になります。

BESTOOL-KANON

WANDY 器 中村 製作所

【 本 社 】 〒140-0014 東京都品川区大井 4-4-4 TEL.03-3775-1521(代) FAX.03-3775-1732
 【大阪営業所】 〒550-0013 大阪市西区新町 2-18-19 TEL.06-6532-4488(代) FAX.06-6538-2656
 【名古屋営業所】 〒480-1162 愛知県長久手市段の上 2202-301 TEL.0561-76-0422(代) FAX.0561-76-0423
 E-MAIL tokyo@bestool-kanon.co.jp URL http://www.bestool-kanon.co.jp

販売店