

急速発熱フイーバーギア登場！

**FEVER
GEAR**

For Every wear, Valuable Electric Radiation GEAR

電熱ベスト
FG10000

発熱体内蔵型



電熱パッド
FG10010 SERIES

どんな服にも装着できる



TO>
100TH
ANNIVERSARY
100 YEARS SINCE 1924-2024

世界中の働く人を応援する企業

株式会社 **自重堂**

www.jichodo.co.jp

史上最強の防寒対策！

9個の発熱体が約15秒で温まる
電熱ベスト



5
最高

FG10000

— スイッチを押すだけカンタンフィーバー！ —

発熱する電熱ギアが新登場！！

どんな服にも装着できる
電熱パッド



5⁰C
出力時

FG10010SERIES

— バッテリーに合わせて選べる3タイプ！ —

NEW

FG10000

高密度タフタ

表地／ポリエステル100%
裏地／ポリエステルタフタ
中綿100gキルト



**FEVER
GEAR**

For Every wear, Valuable Electric Radiation GEAR

発熱体内蔵型電熱ベスト

9個の発熱体付きで3段階の温度調節が可能



商品説明動画はこちら

パソコン、スマートフォン、
タブレットからも動画を
ご覧いただけます。

※通信費はお客様のご負担となります。



NEW FG10000 電熱ベスト



ブラック (C/044)



ネイビー (C/011)



ブラックカモフラ (C/142)

1 簡単操作! 押すだけでOK



電源スイッチ

ベストの電源スイッチを長押しでON/OFF切替ができます。

電源スイッチ: 前面、背面加熱部を選択可能



前面ポケット部

背面首・背中部

電源ON/OFF

高温

中温

低温


長押し

電源スイッチを押すことで設定温度を変更できます。

2 簡単使用! USBコネクタに接続するだけでOK



USBコネクタは防水キャップ付き。



USBバッテリーは左横ポケットに収納。

連続稼働時間 (専用バッテリー使用時の目安)

	両面使用時	前面のみ使用時	背面のみ使用時
高温(約50℃~55℃)	約3時間	約4.5時間	約4.5時間
中温(約40℃~45℃)	約5時間	約6.5時間	約6.5時間
低温(約35℃~40℃)	約7時間	約9時間	約9時間

※付属の専用バッテリーをご使用ください。
 ※バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
 ※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※設定温度は、着用条件や周囲の温度に応じて異なります。
 ※使用時間はフル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

洗い方

手洗い可能です。

硬く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し軽く押し洗いをしてください。

※必ず取扱説明書とベストに付いている品質表示・取扱注意表示をよくお読みになってから洗濯してください。
 ※洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外し、USBコネクタが水に濡れないよう防水キャップを付けてください。
 ※断線などの故障の原因になりますので、絞らないでください。

使用上の注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外してください。
- 濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
- バッテリーを炎天下などの高温の場所で充電、使用、保管しないでください。
- ご使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして廃棄しないでください。

付属品



専用バッテリー
5V 10,000mAh
(リチウムイオンバッテリー)

USBケーブル

市販のUSBモバイルバッテリーも使用可能です。


USB-Aタイプで出力電圧:5V、出力電流2A以上



※写真イメージです。

※一部使用出来ないモバイルバッテリーがありますのでご注意ください。

発熱箇所



FG10000 電熱ベスト

¥14,000 (税込 ¥15,400)

■使用素材 / 高密度タフタ
 (表地/ポリエステル100%
 裏地/ポリエステルタフタ
 中綿100gキルト)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	98	102	106	110	114	120	126	132
肩幅	35	37	39	41	43	45	47	49
着丈	59	61	63	65	67	67	69	69

※EL寸¥500(税込 ¥550)アップ、4L・5L寸は割高になります。



フロント 樹脂ファスナー

ポケット 樹脂ファスナー

NEW

FG10010
SERIES

メッシュ

ポリエステル100%



**FEVER
GEAR**

For Every wear, Valuable Electric Radiation GEAR

どんな衣服にも装着可能な電熱パッド
バッテリーに合わせて3タイプから選ぶことができ、
3~4段階の温度調節可能



商品説明動画はこちら

パソコン、スマートフォン、
タブレットからも動画を
ご覧いただけます。

※通信費はお客様のご負担となります。

NEW

FG10010 / FG10020 / FG10030 電熱パッド




FRONT

レッド (C/043)

BACK

どんな衣服にも装着可能



(粘着シート付面ファスナー×10個入り)

バッテリーに合わせて選べる3タイプ

FG10010

DIRECT COOLING 空調服

空調服®バッテリー対応タイプ
BTSP1・BTUL1 対応

連続稼働時間

BTSP1・BTUL1バッテリー

バッテリー容量	設定温度	使用時間
7.2V	55℃	約5時間
6V	50℃	約7時間
5V	45℃	約10時間
3.3V	40℃	約20時間

※設定温度は、着用条件、周囲の温度により異なります。

※使用時間はフル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象になりません。

FG10020

モバイルバッテリー

— 市販のUSBモバイルバッテリーが使用可能です。 —

USBモバイルバッテリー対応タイプ
USB-Aタイプで出力電圧:5V、
出力電流2A以上 対応

※写真イメージです。 ※一部使用出来ないモバイルバッテリーがありますのでご注意ください。

コントローラ
付き

連続稼働時間

モバイルバッテリー

バッテリー容量	設定温度	使用時間
5V 5,000mAh	55℃	約2時間
	50℃	約3時間
	45℃	約4時間
5V 10,000mAh	55℃	約4時間
	50℃	約5時間
	45℃	約7時間

※設定温度は、着用条件、周囲の温度により異なります。

※使用時間はフル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象になりません。

FG10030

AC230・AC260

AC230 12Vバッテリー対応タイプ
AC260 13Vバッテリー対応タイプ

連続稼働時間

AC230・AC260バッテリー

バッテリー容量	設定温度	使用時間
12V・13V	55℃	約4時間
10V	50℃	約6時間
8V	45℃	約9時間
6V	40℃	約16時間

※12Vと13Vは1時間で10Vに切り替わり後約3時間使用可能

※設定温度は、着用条件、周囲の温度により異なります。

※使用時間はフル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象になりません。

| ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。 |

| 注意 |

- ・電熱パッドを乱暴に扱ったり、強く折り曲げないでください。
- ・コネクタやプラグを抜き差しするときは、必ずコネクタまたはプラグ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ・使用後の端子の破損または変形は、保証の対象外となります。
- ・コネクタやプラグはしっかり奥までさし込んでご使用ください。
- ・投げたり、落したり、衝撃を与えたり、無理に接続しないでください。
- ・長時間使用する場合は、低温やけどの恐れがありますので注意してください。
- ・バッテリーの電圧を調整して、必ずご自身の身体に合わせて適温でご使用ください。
- ・本製品は改良のため、予告なく変更することがあります。



対応したバッテリーを必ずご使用ください。
誤った組合せで使用した場合に発生する故障や
事故については責任を負いません。
また、低温やけどにもご注意ください。

装着例



粘着シート付
面ファスナーを使用することで
どんな服にも
装着できる

粘着シート付
面ファスナー10個入り

FG10010 電熱パッド
(BTSP1・BTUL1/バッテリー対応)FG10020 電熱パッド
(モバイルバッテリー対応)FG10030 電熱パッド
(AC230・AC260バッテリー対応)

オープン価格

■使用素材 / メッシュ
ポリエステル100%

世界中の働く人を応援する企業

株式会社 自重堂

www.jichodo.co.jp

ISO14001 認証取得 JQA-EM0501 本社・技術開発センター

このカタログは環境に配慮し、表紙にPP加工(ポリプロピレンコーティング)を施しておりませんので、分別回収の必要はありません。

本書掲載の記事及び写真、イラスト等の無断転載、複写を禁じます。カタログ掲載商品と実際の商品の色は印刷の為、異なる場合がございます。掲載商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

本製品は株式会社 自重堂のオリジナル商品です。



電子カタログはこちら

パソコン、スマートフォン、
タブレットからもカタログをご覧ください。
<https://www.jichodo.co.jp>



enjoy wearing
Jichodo