

キャスト・イットT (タイルカーペット用) / MFP-22T

キャスト・イットF (Pタイル用) / MFP-22F

**複合機のキャスターにはめて暴走防止!**

キャスターに適度なブレーキをかけて暴走と転倒を防止

- 複合機を動かさずに簡単取り付け!
- 取り外しもワンタッチで移設が容易!
- 床面と複合機底面の隙間が狭い複合機にも取り付け可能

■製品概要

- ・複合機のキャスターに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。
- ・製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。
- ・製品の取り付けは、リングのフックを外してから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。
- ・リングの内側にはキャスターが乗り上がる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキが掛かり、転倒や暴走が防止されます。
- ・製品の取り外しはフックを外すだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。
- ・製品の低さが高いため、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。
- ・タイルカーペット上に設置された複合機にはMFP-22T、Pタイル上に設置された複合機にはMFP-22Fをご使用下さい。
- ・ソーター、フィニッシャー付きの場合は、そちらにも2個設置する事を推奨します。




<製品設置例>



<着脱時の状態>

■製品写真・構造



■主な仕様

構成	成	本体 × 2、取説 × 1
素材	材	PC/ABSアロイ樹脂、鋼板、*ウレタン樹脂 (*MFP-22Fのみ)
概寸・重量		概寸：外径127 × 内径79 × 高さ22mm ・ 重量：約230g / 個
適合キャスター径		φ45 ~ φ60mm
使用環境温度		0℃ ~ 40℃
耐震度		震度6強
備考		* 複合機の形状は様々です。設置出来ない複合機も有りますのでご注意下さい。 * 製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。