

PPブルーリング

JIS II 等級


特徴

① 耐化学薬品用スリング

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。


② ブルーラインで幅を識別

各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。



③ オレンジが見えたら使用ストップ！

三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。ただちに使用を中止してください



吊り荷重表

II E型 (両端アイタイプ)

tf(KN)

吊り方	ストレート吊り		目通し吊り(チョーク吊り)						バスケット吊り											
	1	2	$\alpha = 0^\circ$		$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha = 0^\circ$		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$		$\alpha = 0^\circ$		$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$		$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$		
幅 (mm)	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000
破断荷重(t)	4.0以上	7.5	12.5	15.0	20.0	25.0	33.3	40.0	50.0	66.7	83.3	100.0	133.3	166.7	222.2	277.8	370.4	464.1	618.8	773.5
モード係数M	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
最大使用荷重	0.63	1.25	2.0	2.5	3.33	4.0	5.0	6.25	7.5	10.0	12.5	15.0	20.0	25.0	33.3	40.0	50.0	62.5	77.3	100.0

形式・寸法規格

最大使用荷重	0.63t	1.25t	2.0t	2.5t	(m/m)
スリング幅	25m/m	50m/m	75m/m	100m/m	
長さ					II E (両端アイタイプ)
アイ(A)	220	300	400	400	
主縫製部(B)	200	200	300	300	
副縫製部(C)	100	100	150	150	