

使い勝手にこだわった、2ドアのパーソナルタイプ。



パールホワイト(W)



メタリックシルバー(S)

冷蔵室 112L<84L>



冷凍室 42L<29L>

< >内は「食品収納スペースの目安」です。

### 冷蔵室

#### 使いやすい[3段ドアポケット]

保存する食品の大きさに合わせて、[3段ドアポケット]にすっきりと整理できます。コンパクトながら、2Lペットボトルを3本収納できます。

ジャムや調味料などの小さなビンに

使い方に合わせて  
色々なサイズの飲料を収納可能

2Lペットボトルを3本収納

### 冷凍室

#### 整理しやすい[こものバスケット]



食品の整理に便利な  
[こものバスケット]  
つきで、煩雑になりが  
ちな冷凍室内の整理  
整頓はもちろん、仕切棚  
としても活用できます。

※冬場の室外など周囲温度が低い場所でご使用されると冷凍室の冷えが弱くなることがあります。このようなときは周囲温度を10℃以上の環境でご使用いただくか、冷蔵室と冷凍室の温度調節を「強」にしてお使いください。

2ドア 定格内容積

# 154<sub>L</sub>

幅47.9cm

## RL-154RA (W)(S)

オープン価格★ **NEW**


幅479×奥行580×高さ1,270mm  
※奥行はベルト穴含む

2021年省エネ基準達成率  
**100%**  
年間消費電力量(50/60Hz)  
**304**kWh/年

15年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

グリーン購入法適合商品  
ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図(単位:mm)



質量:43kg

※1 奥行はベルト穴含む  
※2 壁際に設置される場合、ドアを開けてケース類を引き出すには、右側面の隙間は269mmが必要です。  
黄色は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

webで  
詳細を  
チェック



★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。○使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。

## ■その他の特長

### 冷蔵室

汚れをサッと  
ふき取れる  
[ガラス棚]  
(1・2・3段目)

明るく見やすい  
[LED庫内灯]



### 冷凍室

取り出しやすい  
[冷凍室スライドケースつき]

取り出して洗える  
[製氷皿&貯氷ケース]

## ■仕様表

| 種類                                           |      | 冷凍冷蔵庫    |
|----------------------------------------------|------|----------|
| 型式                                           |      | RL-154RA |
| 定格内容積 (L)                                    | 合計   | 154      |
|                                              | 冷蔵室  | 112      |
|                                              | 冷凍室  | 42       |
| 食品収納スペースの目安 (L)                              | 冷蔵室  | 84       |
|                                              | 冷凍室  | 29       |
| 外形寸法 (mm)                                    | 幅    | 479      |
|                                              | 奥行   | 580      |
|                                              | 高さ   | 1,270    |
| 質量 (kg)                                      |      | 43       |
| 年間消費電力量 (kWh/年) (50/60Hz) (JIS C9801-3:2015) |      | 304      |
| 定格消費電力 (W) (50/60Hz)                         | 電動機  | 47/49    |
|                                              | 電熱装置 | 115/115  |
| ノンフロン                                        |      | ●        |
| 冷凍室の性能                                       |      | ※***     |



### 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

#### 〈 冷凍冷蔵庫 冷蔵庫 冷凍庫 〉

- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。
- 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術試料などを入れてください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒しけがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

## 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

●冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

### 愛情点検



#### ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。●焦げくさいにおいがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。●ビリビリと電気を感ずる。●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

### ■お客様相談センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話: 050-3155-1111 (有料)

FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日) (年末年始を除く)

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。  
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は  
2021年11月現在のものです。  
HG-1174 (H)

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ヒネズ  
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを