

AL-Easy

アルイージー

詳しくは
こちらの動画で



POINT

01

かんたん結束!!

POINT

02

かんたん配線保護!!

POINT

03

かんたん取り外し!!

POINT

04

作業時間短縮!!

チューブ径
サイズラインアップ追加!



アルミフレームと同系色! 見た目スッキリ!!
アルミフレームの溝に嵌め込むだけ!!▶

※AL-Easy®は日本ジッパーチュービング株式会社の登録商標です。






アルミフレーム用配線結束保護チューブ ※AL-Easy®

生産現場等の設備ユニットや架台・クリーンブースなどで使用されているアルミフレームに簡単に装着できる配線保護チューブです。

アルミフレーム周りに乱雑している配線・ケーブルをスッキリまとめることができ配線保護と見た目の良さが両立できます。

※難燃性:UL224 VW-1相当(非登録) RoHS指令 10物質適合品

※AL-Easy®は日本ジッパーチュービング株式の登録商標です。



取り付け方法

STEP 1



溝とチューブの突起部分を合わせる

アルミフレームの溝とチューブの嵌め込み部の寸法を確認して溝とチューブの突起部分を合わせてください。

STEP 2



上から押さえる

チューブの窪みが無くなるまで、上からしっかりと押さえてください。

STEP 3



装着完了

窪みが無くなれば装着完了!

写真のようにしっかりと溝に嵌め込んでください。



POINT 1

かんたん結束!!

特殊工具を必要とせず簡単に指先で摘まんでチューブを嵌合できます。





POINT 2

かんたん配線保護!! 見た目もスッキリ

剥き出しになっている配線を完全に束ねて保護できるので安全です。


また、好みの長さにハサミなどでカットでき、穴あけ加工もできます。



POINT 3

かんたん取り外し!!

アルミフレームに装着したチューブはしっかりと溝に固定されるので垂直方向には簡単に外れることはありません。取り外す際にはチューブの端を引っ張っていただくと簡単に取り外しが可能なので、繰り返しの使用が可能です。




POINT 4

作業時間短縮!!

簡単嵌合・簡単結束・簡単取り外しの為アルミフレームへの配線取り付け作業が簡単!!
作業時間の短縮につながります!

Before

面倒だった配線の組み替えが…



After

AL-Easy®なら簡単に!!



取り付けサイズ確認方法


WELG(8-2)025の場合

溝の幅

板の厚み

結束チューブの内径25(Φ)

※図の溝幅と板厚が適合していれば各社のアルミフレームに取り付け可能です。



AL-Easy® サイズラインアップ

品番	溝幅	板厚	チューブ内径 φ	定尺
WELG(6-2) 013	6.0～6.5mm	2.0～2.5mm	13	15m
WELG(6-2) 020			20	
WELG(6-2) 025			25	
WELG(8-2)015	15			
WELG(8-2)020	20			
※ WELG(8-2)025	25			
WELG(8-4)025	8.0～8.5mm	4.0～4.5mm	25	
WELG(10-6) 015	10.0～10.5mm	5.5～6.0mm	15	
WELG(10-6) 020			20	
WELG(10-6) 030			30	

※旧品番 WELG(8-2)023 は WELG(8-2)025 にチューブ内径を変更しました。

材質・仕様等

品番	WELG
表面色	グレー
材質	半硬質塩化ビニル
適用使用温度	-15℃～ 60℃
備考	難燃性：UL224 VW-1相当（非登録） RoHS指令 10 物質適合品



定尺リール巻き

お問い合わせはこちら



東部営業部

〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-1
PMO銀座Ⅱ 7F
TEL:03-3544-0096(代) FAX:03-3542-5867
カタログNo.202408-AE

西部営業部

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-13
阪神産経桜橋ビル
TEL:06-6457-3135(代) FAX:06-6341-6055

香港事務所

香港九龍長沙灣道782號
香港中心27樓08-09室
TEL:+852-3113-0800 FAX:+852-3113-0803

■ 当カタログの製品は改良の為予告なく仕様を変更する場合があります。