

商品名 ダイローブ 640

サイズ	S/M/L/LL	色	黒	材質	ブチルゴム	構造	裏地ナシ
-----	----------	---	---	----	-------	----	------

1.耐透過性

破過時間：JIS T8116（化学防護手袋）に基づく透過試験結果を参考に評価した結果、一定膜厚のゴム皮膜を溶剤蒸気が透過するまでの時間を示す。

クラス：JIS T8116（化学防護手袋）に基づく耐透過性クラスを示す。

クラス	6	5	4	3	2	1
破過時間 (min)	>480	>240	>120	>60	>30	>10

単位：min

薬品名	クラス	破過時間	薬品名	クラス	破過時間	薬品名	クラス	破過時間
アセトン	6	>480	n-ヘキサン	0	<5	テトラヒドロフラン	0	<10
アセトニトリル	6	>480	メタノール	6	>480	トルエン	0	<10
二硫化炭素	0	<5	水酸化ナトリウム 40%	6	>480	ジメチルホルムアミド	6	>480
ジクロロメタン	0	<10	硫酸 96%	6	>480	テトラクロロエチレン	0	<10
ジエチルアミン	0	<10	硫酸 18%	6	>480	ニトロベンゼン	6	>480
酢酸エチル	4	<150						

当社調べ

〈注意〉・破過時間は当社内における測定値であり、保証値ではありません。

・手袋の使用法や環境等により耐透過性は変化します。

・上記の表は膜厚 0.45 mmの素材としての耐透過性能を示しています。

・透過試験結果は当社ホームページで更新しています。http://www.dailove.com/

2.耐油・耐溶剤性

耐溶剤用としてつくられていますが、すべての溶剤に対応できるものではありません。有機溶剤の中には、手袋を膨潤させたり溶かしたりしてしまうものもあります。ご使用前には必ず使用可能範囲であるかどうかを別項の面積膨潤倍率表でご確認下さい。

なお、ご不明の場合は当社までご相談下さい。

面積膨潤倍率：皮膜を溶剤の中に 30 分間浸漬した前後の面積比率に基づく結果を示す。

《面積膨潤倍率表》

評価：◎推奨 ○使用可 △非推奨 ×使用不可

薬品名	評価	薬品名	評価	薬品名	評価
テレピン油	×	テトラクロロエチレン	×	酢酸エチル	○
石油ベンジン	×	ジクロロメタン	△	酢酸ブチル	○
ガソリン	×	クロロホルム	×	メチルセロソルブ	◎
n-ヘキサン	×	メタノール	◎	エチルセロソルブ	◎
トルエン	×	イソプロピルアルコール	◎	二硫化炭素	×
キシレン	×	エチルエーテル	△	アセトニトリル	◎
ベンゼン	△	アセトン	◎	ジエチルアミン	×
四塩化炭素	×	メチルエチルケトン	○	ニトロベンゼン	◎
1,1,1-トリクロロエタン	×	メチルイソブチルケトン	○	テトラヒドロフラン	×
1,2-ジクロロエチレン	×	シクロヘキサノン	○	ジメチルホルムアミド	◎
トリクロロエチレン	×	酢酸メチル	○	n-メチルピロリドン	◎

当社調べ

〈注意〉・同一の溶剤であっても手袋の使用法・時間等の状況の相違により耐久度は変化しますので、一応の目安として下さい。

・膨潤した場合は、手袋の使用を中止してもとの大きさに戻ってから再使用して下さい。その場合、品質の低下はほとんどありません。

3.物理的強度

・手袋切断時引張強さ 2kgf 以上 / 切断時伸び 600%以上 / 引裂強度 1kgf 以上

特徴

取扱
い
注
意
事
項

●危険
①引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
②電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
●警告
①とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
②0℃～40℃の範囲内で使用してください。
③酸・アルカリに直接触れる作業には使用しないでください。透過対策用インナー手袋として使用することは可能です。
④扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
⑤油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少し吸い込んでいます。そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。屋外等でよく乾燥させてから保管してください。
●注意
①ご使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどが無いことをよく確かめてから作業してください。（警告①を参照してください）
②液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
③油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は、手にキズのある人は使用しないでください。
④使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、ただちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
⑤手袋が塗装面に触れると、塗装によってはハジキを発生させることがあります。ご使用の際には十分注意し、確かめてから使用してください。
⑥有害な薬品などを取り扱う場合は、必ず使用可能範囲であるかを確認してください。可能であればテストをおこない安全を確認してください。
⑦使用後は、法・条例に従い処分・廃棄してください。また、溶剤が付着している場合はよく乾燥してから廃棄してください。（警告⑤参照）
⑧手袋に貼りつけてあるシールは溶剤の影響を受けることがあります。

寸 法	サイズ	S	M	L	LL
	中指先端から袖口 (mm)	330	330	330	330
	手の平周り (mm)	200	230	240	250
	中指長さ (mm)	72	77	78	90
厚 さ	掌部 (mm)	0.45	0.45	0.45	0.45
重 量	片手一本当たり (g)	37	43	45	48
包 装	外装箱 50 双入り (内装箱 5 箱) 内装箱 10 双				
製 造 者	ダイヤゴム株式会社 〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町 1244 番地 TEL 027-268-0491				