



GS-71 飛来物作業用

レンズ/ポリカーボネート
(ベトロイド-AF・傷付き防止
加工、曇り止め加工)
重さ/38g

セーフティグラス (ハイグレードタイプ)

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、使用期間中は大切に保管してください。
製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって眼、
身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品の用途

●研磨作業 ●切削作業 ●粉砕作業 ●木工作業等、飛来物が発生する作業に適しています。



警告

- ① 上記以外の用途に使用しないでください。
- ② 熱現場や有害光線、レーザー線用に使用しないでください。
- ③ 作業中に保護めがねを外さないでください。
- ④ 化学薬品取扱い作業や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。

※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームのすき間等から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も必ずあわせて使用してください。

2. 本製品着用の留意点

輸送途上等で製品にキズや変形が生じる場合があります。必ず事前に点検をしてください。

- ① めがねを掛け外しするときは、「つる」を必ず両手で持って行ってください。
片手で行うとめがねに負担が掛かり製品破損の原因になります。
- ② めがねのスレを防止するためには、めがね/バンド(別売)をご使用ください。
- ③ めがねはヘルメットの上に装着しないでください。テンブル部分が破損する恐れがあります。

3. 保守・管理

取扱いはていねいにしてください。レンズにキズや汚れがありますと、視界を妨げたり、
眼の疲労の原因になり危険です。

- ① レンズにキズがつかないように取扱ってください。
 - レンズを直接他の物体に接触させないでください。
 - めがねを裸で作業服のポケットに出し入れしないでください。
 - めがねを置くときは、必ずレンズ面を上向き又は横向きにしてください。
- ② 常にレンズはきれいにしてください。
レンズが汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かず水を含ませた柔らかい布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。
- ③ 防曇レンズ仕様のめがねについては、保管状態によってはレンズ表面が白っぽくなる事があります。これは防曇剤の働きによるものです。ご使用前に柔らかい布等で軽く拭き取ってください。
 - キズや汚れは防曇効果が低下する場合があります。
- ④ 長期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下する事があります。ご使用ごとに点検をして安全を確認してください。
- ⑤ 強い衝撃を受けた場合には、目で確認できないキズ、亀裂等が入っている場合がありますので、再使用しないでください。
- ⑥ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。
- ⑦ 直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

4. 消毒方法

消毒が必要な場合には、水道水で薄めた0.1%の塩酸アルキルジアミノエチルグリシンなどの消毒液をご使用ください。

5. 交換時期

下記の場合は、速やかに交換してください。
事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

- ① レンズにキズがつき、見えにくくなったとき。
- ② レンズ及びフレームに劣化、変形等が生じた場合。

6. 改造、修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

7. 洗浄方法

めがねが汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。

- シンナーやアルコール、ベンジン等の有機溶剤や薬品による洗浄はしないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

製造元 **山本光学株式会社**



認証番号	JQ0508043
規格番号	JIS T 8147
規格名称	保護めがね
記号	HA-1-S
製造業者名	山本光学株式会社
製造番号	



4 989999 363081

YDV-219