

樹脂製平台車「ルートバン」メッシュタイプ

Resin Multi-Coupling Dolly "Route-Van"

MPK-500,MPK-600シリーズ

取扱説明書

- 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。
- 荷台に滑りにくいゴムがうめ込まれ、外周のストライプ溝も外側ほど高く設計されています。
- 軽量物の運搬用にオフィス、工場倉庫、店舗でご使用いただけます。

均等荷重 100kg



警告

荷物の落下・転倒によるけがや荷物の破損等の恐れがありますので下記の内容を厳守してください。




使用上のご注意 (必ずお読みください)




- 人や動物をのせない。
(荷物の運搬以外での使用禁止)
(転倒しけがをすることがあります)



- 斜面や凹凸のある場所では使用しない。



- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせない。
(運搬車が転倒することがあります。)




- 傾きやすい荷物はのせない。


- 均等荷重内でご使用ください。運搬車が壊れてけがをすることがあります。
- 危険物の運搬禁止。
- ご使用にならない時は、立てかけたり、かつてに自走しない安全な場所に保管してください。運搬車が暴走し大事故になることがあります。
- 腰の高さ以上に積み上げてはいけません。荷物が倒れけがをすることがあります。
- 荷台の上に衝撃を加える載せ方をしてはいけません。運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 段差、溝のある所では使用しないでください。本体、車輪が破損することがあります。
- 粉体、流体物は集中荷重がかからないような容器に入れて運搬してください。
- 運搬車を持ち運びするときは必ず本体の持ち手部を使用してください。
- 分解や改造をしてはいけません。破損やけがをすることがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- 進行方向及び周辺にご注意ください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。

キャスターの取外し方法


①丸印内の矢印の部分をマイナスドライバー等で押し下げキャスターストッパーパーツのロックを解除します。




②そのままマイナスドライバー等の先端で、キャスターストッパーパーツを外側に押します。




③キャスターストッパーパーツを本体から完全に抜き取ります。




④キャスターストッパーパーツが抜けた側のキャスターのベース部分を少し上に持ち上げます。




⑤そのままキャスターストッパーパーツを抜いた方向にキャスターのベース部分をスライドさせます。



⑥次にスライドさせた側の反対側のキャスターのベース部分が露出しますので、その部分を上に持ち上げます。



⑦最後にキャスターを完全に抜いて作業終了です。取付けは①～⑦の作業を逆に行ってください。



●キャスターストッパーパーツの向き



※キャスターストッパーパーツは上下の向きを確認の上、奥までしっかりと差し込んで下さい。

サイズ	品番	仕様
515×385mm	MPK-500	キャスター：自在φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 固定φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 質量：1.84 kg
	MPK-500J	キャスター：自在φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×4 質量：1.92 kg
	MPK-500S	キャスター：自在(ストッパー付)φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 固定φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 質量：1.9 kg
	MPK-500JS	キャスター：自在(ストッパー付)φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 自在φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 質量：1.98 kg
615×415mm	MPK-600	キャスター：自在φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 固定φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 質量：2.08 kg
	MPK-600J	キャスター：自在φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×4 質量：2.17 kg
	MPK-600S	キャスター：自在(ストッパー付)φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 固定φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 質量：2.14 kg
	MPK-600JS	キャスター：自在(ストッパー付)φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 自在φ75 (エラストマー樹脂車輪) ×2 質量：2.23 kg

- 材質 荷台板：再生ポリプロピレン樹脂
キャスター(φ75mm)：エラストマー樹脂

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。



総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN