

今、世界がめざす SDGs、スウェーデンでは先行してあらゆる分野のサステナビリティが進んでいます。消毒剤や殺菌剤をフル活用してもなくなるしない院内感染や食中毒、耐性を持った菌とのエンドレスな戦いに終止符を打ったのは、スウェーデンの医療機関が考案した「水だけでできるサステナブル清掃」というアイデアでした。そして誕生したのがスウェーデン Duotex® 社によるマイクロファイバーを使った清掃システムです。このシステムは、スウェーデン中で瞬間に受け入れられ、医療機関のみならず、学校、オフィス、空港やホテルなどで導入されました。現在では世界 30 カ国の清掃現場に導入が広がっています。

Micro System Duotex AB

マイクロシステム デュオテックス社

1996 年にスウェーデンで創業以来、プロフェッショナルユーザー向けの高品質のマイクロファイバーコンセプトであるクリーニングコンセプト-Duotex®を製造しています。

使用上の注意

・洗濯機は95℃以下、乾燥機は55℃以下でご使用ください
・柔軟剤、アイロンの使用はお避けください
・塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
・モップクロス玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください
・高温の対象物には使用しないでください
・火の近くには置かないでください
・硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります
・廃棄時は市町村の定める方法に従って分別処理をしてください

プレミアムモップ

サイズ：ハンドル・100～180cm

	ホルダー	モップクロス
30cm	23cm	約W12.5×L30cm
47cm	40cm	約W12.5×L47cm
62cm	55cm	約W12.5×L62cm
100cm	90cm	約W12.5×L100cm

素材：ハンドル&ホルダー：アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
モップクロス：ポリエステル86%、ナイロン14%

原産国：ポーランド

製造元：MicroSystemDuotexAB（スウェーデン）

本製品は ISO9001 認定の自社工場で作られています。

スプレーボトル

サイズ：W8.3×D4.7×H15cm

素材：本体-ポリエチレン

ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール

容量：180ml

原産国：日本

製造元：タスマン株式会社


 輸入販売元：イーオクト株式会社
Tel:03-3406-6369
詳しくはエコ confort ハウス
www.ecomfort.jp



2407
L0016



モップクロスの
交換の目安は2年です



 MQ・DuotexTM

最先端テクノロジーから生まれた
ウルトラマイクロファイバー

Premium Mop Set

プレミアムモップセット

使用説明書

Duotex® テクノロジー
— 水だけで

ケミカルを使用しない
ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で、
大腸菌・黄色ブドウ球菌を 99.5% 除去します



プロフェッショナル仕様

More than Cleaning

人も地球も健康に戻す清掃システムです



プレミアムモップは 家中全方位に使えます

※汚れを他に移さないIIオフロケーション方式が
プロの世界ではあたり前。
交換クロスを場所別に使い分けをおすすめします。

用途

床、畳、窓、壁、天井、網戸
などの拭き掃除に

機能

- ・水だけで汚れ・大腸菌、黄色ブドウ球菌を99.5%除去します。
- ・洗剤不要のから拭き、水拭き 2 wayモップ
- ・ほこりを立てずに室内環境をクリーンアップ
- ・中腰にならず快適にお掃除できるエルゴノミックデザイン。

テクノロジー

- ・独自のスチーム処理技術で分裂させた極細繊維を使用しています。
- ・髪の毛の1/120の極細繊維が、どんな凹凸にも入り込み汚れも菌も掻き取ります。
- ・繊維をツイストさせることにより、引っ掛かりなくスムーズな拭き掃除を実現
- ・プロフェッショナルユーザー向け(業務用)に特化開発された耐久性、繰り返し洗っても効果は変わりません。
(500回洗濯保証付き)


使用方法

- ・ ほんの少しの水と一緒に使うだけで界面活性効果を発揮し、強力に汚れを落とします。
(エコフットハウスのスプレーボトルと一緒にお使いください。1回2~3プッシュ推奨)
- ・ モップホルダーとハンドルをセットしてから、モップクロスの面ファスナーをホルダーに取り付けてご使用ください。
- ・ 使用後は、大きなホコリやゴミを取り除き、洗濯ネットに入れて洗濯機で汚れをしっかりと落としてください。
- ・ 洗濯後、風通しの良い所でしっかり乾かしてください。
- ・ 面ファスナーに付着した大きなホコリやゴミは取り除いてください。


モップの準備方法



ホルダーの①を押しながら
②の穴に入れる




③のように凹凸をカチッと
はめてセット完了




ホルダーの黒い面ファスナー(凹)を
モップクロスの青い面ファスナー(凸)に
セットする。




ハンドルの長さ調節



足で図のようにホルダーを
押さえる



ハンドル上部を持ち、
左に回してロックを
解除する



ハンドルを好みの長さに調節し、
ハンドルを右に回してロックする

上に持ち上げると伸び
下げると短くなります


モップクロスの取り外し方



足でモップクロスを押さえて
ホルダーからクロスを剥がす



ハンドルの向きを変えて
十字に接着する



ハンドルを持ち上げ、
モップクロスをはずす



使い方動画はこちら