

このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴンパンチングパネルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。棚からの落下防止はもちろん、作業道具等をかけて便利に使用する事ができます。今まで以上に便利なワゴンをご使用いただけます。

■ **パネル最大積載量：20kg**（パネル付ワゴン最大積載量は、ワゴン最大積載量を超えないでください。）

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用してください。

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

必要な工具類

- パンチングパネル小
プラスドライバー
- パンチングパネル大
なし

梱包内容



パンチング側
パネル(小)


パンチングパネル小セット



取付金具
2個



トラス小ネジ
2個



パンチング側
パネル(大)

パンチングパネル大セット ※H880用です。



ナイロンブッシュ
2個

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ **パネルにはワゴンに積載されている荷重の 1/3 以上の荷重をかけない**
バランスを崩し転倒する恐れがあります。


■ **パンチングの穴に指を入れない**
けがをする恐れがあります。

■ **必ずハンドルを握ってゆっくり運ぶ**
ワゴンの転倒や作業道具等が落ちてけがをする恐れがあります。


仕切板の取り付け

パンチングパネル小の場合

①組み立てたワゴンの最上段の棚に、パンチングパネル上部の折れ曲がり部を取り付けます。




②パンチングパネルの裏面から取付金具を押え付け、パンチングパネル表面からトラス小ネジで固定します。




パンチングパネル大の場合


①パンチングパネルの側面を持ち、下部折れ曲がり部を最下段の棚板に差し込みます。



②パンチングパネル側面を持ち、パネル上部の折れ曲がり部を最上段の棚板に取り付けます。



③パンチングパネルの表面からナイロンブッシュを差し込み、パンチングパネルの抜けを防止します。



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室

TEL ☎ 0120-509-849

FAX ☎ 0120-509-839

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN
1501-SA- 初版
TR-PEWPN-TR