



国家検定合格
第TM720号

DS2
適合品



国家検定合格品 使い捨て式防じんマスク

Disposable Dust Respirator 使い捨て式防じんマスク

国家検定合格品 使い捨て式防じんマスク

作業内容や粉じん等の種類による使用区分(区分2)

- 金属ヒュームを発散する場所における作業(溶接ヒュームを含む)
- 管理濃度が0.1mg/m³以下の物質の粉じん等を発散する場所における作業。
(厚生労働省通達 基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」による)
- その他上記作業に準ずる作業。

■使い捨て式防じんマスクの分類

試験粒子と捕集効率 使い捨て式/取替え式	S 試験粒子に固体の塩化ナトリウム(NaCl)を用い測定	L 試験粒子に液体のフタル酸ジオクチル(DOP)を用い測定	粒子捕集効率
D 使い捨て式防じんマスク	DS1	DL1	区分1 80%以上
	DS2	DL2	区分2 95%以上
	DS3	DL3	区分3 99.9%以上



警告

このマスクは**防毒マスクではありません**。
使用方法を誤ると、病気または死に至る可能性があります。
ご使用前に、必ず **取扱説明書** をよくお読みください。

発注コード 125-8790
品番 T35A-DS2H

- 使用限度時間 : 12時間
- 粒子捕集効率 : 97.0%以上 (平均99.4%)
- 吸気抵抗値 : 38Pa以下 (平均27Pa)
- 質量 : 15g以下

呼吸がしやすい

使い捨てタイプ

装着が簡単



高性能
帯電
フィルタ



フック式



アジャストクリップ付

10枚入

試験条件：厚生労働省告示第88号「防じんマスクの規格」による

環境に配慮し、全マスクの非金属化を実現。
廃棄の際に、分別の必要がなくなりました。

ノンメタル・ノーズピース


鼻の形に合わせて、外側からノーズピースを押し曲げることで、顔とマスクの密着性を高めます。廃棄に便利な樹脂製ノーズピース。

鼻当てスポンジ

皮膚に弾力性がないため、空気が漏れやすい鼻の部分。ソフトなスポンジが、顔とマスクの間から空気が漏れるのを防ぎます。

S字フック

紐外れ防止の為、後頭部で紐を通す、S字フックを採用。



アジャストクリップ

ゴムバンドの長さをワンタッチで調整可能。顔の小さな女性にもぴったりとフィットします。

コンパクト設計

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体。下方視野も良好です。

プロテクト・レイヤー

けば立ちにくい長繊維のカバー材を採用。プレフィルタを保護するとともに、繊維の脱落を防止します。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号
お客様相談室 ☎ 0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

MADE IN JAPAN



製造元 **vilene 日本バイリーン株式会社**