



# EAR MUFF イヤーマフ 折りたたみ式

発注コード 696-4542  
品番 TEM505



折りたたみ時

**NRR値24dB / SNR値30dB**

AS規格認定品(AS/NZS:29.1 Class 5)  
ANSI S3.19-1974適合品  
EN352-1:2020適合品

商品情報



## イヤーマフ装着方法

1



ヘッドバンドの長さを伸ばします。

2



頭部にフィットするように  
ヘッドバンドの長さを調整します。

3



クッションが完全に耳を包み込むように  
カップ位置を調整します。

## ⚠ 警告

本品は騒音による聴力損失を防ぐ目的のものです。装着方法に従い耳にしっかりとフィットするように装着し、騒音に暴露している間は必ず装着しててください。これらを守られなかった場合人体に悪影響を及ぼしたり、イヤーマフに重大な故障を起こす恐れがあります。

## 【用途】

- 工事建築現場など騒音の大きな場所に
- 防音性能を高めたい時に

## 【規格】

- サイズ：幅95×高さ200mm
- NRR値24dB/SNR値30dB
- AS規格認定品(AS/NZS:29.1 Class 5)
- ANSI S3.19-1974適合品
- EN352-1:2020適合品

## 【材質】

- ヘッドバンド：ポリアセタール樹脂(POM)
- カップ：ABS樹脂
- クッション：PVC、フォーム

## 【保守・点検】

- 洗浄には溶剤を使用しないでください。
- イヤーマフはぬるま湯で温めた石鹼液を浸した布で拭き、乾かしてから再使用することができます。
- 研磨剤入りのブラシなど、フォームパッドやクッションを傷つける可能性のある素材は使用しないでください。
- イヤーマフを水に浸さないでください。
- 洗浄剤は、装着者に有害でないものを使用してください。
- 本製品は、特定の化学物質によって悪影響を受ける場合があります。
- 使用前にカップ部分やクッション部分に損傷や変形がないか、バンド部分に十分な圧着があるか点検の上使用してください。裏地のスポンジは劣化するため破れや欠けがあった場合は新品に交換してください。

## ⚠ 使用上のご注意

- 耳に正しくフィットさせてください。十分な遮音性能が得られません。
- めがねのつる、髪の毛がジャマにならないように装着してください。
- 改造や分解をしないでください。
- ヘッドバンドを無理に曲げないでください。
- キズや劣化のあるものは使用しないでください。十分な遮音性能が得られません。
- ホコリのない清潔な場所で保管してください。
- 遮音値は連続音に対しての値であり、衝撃音に対する遮音値ではありません。
- 人によっては肌の接触部分にアレルギー反応を起こすことがあります。その際はすぐに使用を中止し医師の診察を受けてください。
- 本製品のヘッドバンド部には樹脂素材を使用しております。使用環境によっては、以下のような化学物質や浮遊物と反応し、劣化・破損する恐れがありますのでご注意ください。

## 有機溶剤

酸・アルカリ性のガスまたはミスト

高温・多湿・直射日光に長時間さらされる環境

※上記のような環境での保管・使用は避けてください。

## ⚠ ご使用前の点検のお願い

- 安全にご使用いただくため、ご使用前には必ず以下の点をご確認ください。
- ヘッドバンドにひび割れや変形がないか
- 各部の接合部に緩み・がたつきがないか
- 破損や異常が見られる場合は使用を中止し、新しいヘッドバンド(品番:TEM505B)と交換してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849  
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN CHINA

<https://www.orange-book.com/>