



樹脂バックル付結束ベルト

取扱説明書

25mm

発注コード 769-1050

品番 TLB-PT-KB25

50mm

発注コード 769-1068

品番 TLB-PT-KB50

耐衝撃タイプ25mm

発注コード 769-1076

品番 TLB-WG-KB25


耐衝撃タイプ50mm

発注コード 769-1084

品番 TLB-WG-KB50


この度は、**TRUSCO** 樹脂バックル付結束ベルトをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は大切に保管してください。

仕様




使用方法


- 1 表面の(A)に下からベルトを通します。



- 2 (B)に上からベルトを通します。




- 3 結束したい物にベルト部分を巻きつけ、ソケットにプラグを真っ直ぐに入れてカチッと音が鳴るまで挿し込みます。




※角にバックルがくる位置での使用は避けてください。

- 4 (C)のベルトを引っ張って締め込み、ベルトの張り具合を整えます。



- 5 ベルトを緩める場合は、先にバックルの(E)と(D)を同時に押して解除します。
プラグを水平に持った時、ベルトが直角になる角度で(F)のテープを引っ張ります。

※商品の仕様上、プラグからベルトがすっぽ抜ける場合があります。
※ベルト部分(C)の長さが短くなるような大きな物へのご使用は避けていただき、十分な余裕を持たせる、先端を折り曲げて縫製するなどご使用の際はご注意ください。



※イラストはイメージの為、実際の商品とは異なる場合があります。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

MADE IN JAPAN 紙 本 紙