



ハndsプレー用トリガーノズル

発注コード 284-5482


品番 TTN-5A

日本製

特 長

4ℓ缶から18ℓ缶、ポリタンク等の口径の広い容器等から直接に液体の噴霧ができます。

- 軽くて丈夫な使いやすい強力万能噴霧器です。
- 力学上、最も効果的に設計されておりますので、噴霧能力は抜群です。
- 高い技術の特殊構造と密閉された部品で、故障がおこりにくいです。
- 液体の吸入管は、最後の数滴まで噴霧できるように設計しており、しかも吸入口には、ナイロン製の網を取付けてありますので、ゴミ詰まりがありません。
- 先端のノズルを少し廻すだけで、細かい霧状から、ジェット噴射までの噴霧の調節ができます。
- 霧吹き後の水滴のボタ落ちがありません。
- 噴霧口先端のキャップを一杯に締めると、閉栓状態となり、液体は止まります。



用 途

工業用

- 器具類洗浄のクリーナーの噴霧、噴射
- 静電防止剤の噴霧

農業・畜産

- ハウス園芸の育苗作業
- 果樹栽培の防虫・消毒・殺菌
- 畜舎・鶏舎の殺虫、消毒、消臭

医学用


- 殺菌消毒剤の噴霧
- 器具緒及びびガラスの曇り止め
- 洗浄作業
- 各種薬品液の噴霧

家庭用

- 家畜ペットの手入れ
- 台所・風呂場の手入れ
- 室内の消臭
- 掃除
- トイレの手入れ
- 家庭園芸
- 家具類の手入れ
- 衣類の虫よけ
- 洗濯のりのスプレー

噴霧口の調節方法

※噴霧口の回し方で霧の状態を自由に変えられます。
注) 噴霧口を緩めすぎると外れます。



噴霧口を一杯に閉めると
噴霧は最大になります。

噴霧口を緩めるに従って噴
霧の角度は小さくなります。

さらに緩めると霧はジェッ
ト状になります。

⚠ 使用上のご注意

- 次のような薬品や溶剤はご使用にならないで下さい。
 - ◆強酸性の薬品（濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸など）石灰硫黄合剤
 - ◆軽質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤（シンナー・テレピン油・フェノール・エチレンアルコール・リモネンなど） ※ご使用液メーカーにお問合せする事をお勧めします。
- 粘り気の強い液体の使用は避けて下さい。
- チューブ先端の鉛の輪は重りの役割をしておりますので、外さないで下さい。
- ご使用後は真水か中性洗剤を使って噴霧しておきますと、内部が洗われ製品の耐久性が増します。
- 噴霧までの空打ち回数は10数回です。
- 人に向けて使用しないで下さい。
- 本来の用途以外の使用はしないで下さい。

材質／仕様

PP・LDPE・SUS304
NBR・PA・PVC・鉛
1回の噴霧量：約2.4cc

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849