



Single-lens type Safety Glasses

一眼型セーフティグラス

品番 TVF-90TM

■材質：フレーム／ナイロン レンズ／ポリカーボネート

■質量：49g

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
本製品はJIS T8147規格の作業用保護めがねです。あらゆる事故から眼の損傷や本製品及び矯正めがねの損傷を防止できることを保証するものではありません。

1、本製品の用途

刈払い作業、研磨・切削作業、グラインダー作業



警告

- ◎上記以外の用途には使用しないでください。
- ◎溶接作業などの有害光線の発生する作業には使用しないでください。
- ◎レーザー機器を使用する作業には使用しないでください。
- ◎化学薬品の取扱いや、強力な飛来物が考えられる作業では防災面を併用してください。

2、使用上のご注意

- めがねの掛けはずしは両手で行いツルで目を突かないようにご注意ください。

3、保守・点検

- 本体やレンズに傷、ひび割れ、汚れはないか
- 各部にゆるみや部品の欠損はないか
- 「交換時期」と照らし合わせ、必要な場合は交換してください。
- レンズに付着した粉塵等を柔らかい布で払い落とし、袋やケースに入れて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所には置かないでください。
枠が変形するおそれがあります。

4、交換時期

- レンズに多数の傷や、落ちない汚れが付着した時、枠やツルに傷やひび割れが発生した時、接顔部分が傷状になった時。
(顔面擦過傷の原因となる可能性があります)

5、消毒方法

- 水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
(外用殺菌消毒剤)などに10分間浸して消毒する。

6、改造・修理等

- ご使用者による改造、修理は事故の原因となりますので、
行わないでください。



T8147 : RO
保護めがね

品 名 TVF-90TM

認証番号 JQ0308156

めがねの記号 HA-1

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

製 造 元 株式会社 理研オブテック

MADE
IN
JAPAN