

〔取扱説明書〕


スリーロック ワイドキャビネット

(フルストロック重量キャビネット)

パーティション左右 取付タイプ 直尺物対応	品 番
	TWK- 1201A
	TWK- 1202A
	TWK- 1203A
	TWK- 1204A
	TWK- 1205A
	TWK- 1206A
	TWK- 1207A
	TWK- 1208A

パーティション前後 取付タイプ 小物部品・工具等 道具対応	品 番
	TWK- 1201B
	TWK- 1202B
	TWK- 1203B
	TWK- 1204B
	TWK- 1205B
	TWK- 1206B
	TWK- 1207B
	TWK- 1208B

- ◎ 流通便又は雇車便にての車上渡しです。重量物ですのでフォークリフトでの荷受及び所定の場所への移動をお願い致します。
※やむを得ず人力の場合は、車上で開梱して頂き、上段より順次引出しを手前一杯に引張り(当りに当たるフルストロック)少し斜め(約15度)に持ち上げて引張り出し、ダブルサスペンションの中レール枠が本体より出たままですので、奥へ目一杯押し込み、次段へと繰り返して頂き、全て出し終わってから、2人以上4人での荷受けをお願いします。
- ◎ 販売店様にてお取り扱いされました時点で運送会社の補償がなくなります。(なるべく最終ユーザー様への直納をお勧め致します)
- ◎ 床の耐荷重2,000kg/㎡ 以下の場所への設置は厳禁です。
- ◎ 本体より引出し及び中レール枠の合計重量が約2倍以上ある為、床の傾き、波打ち(凸凹)に本体が馴染レベルが出ません。引出し前面と本体との隙間が上部に多く開く(右図参照)方の下部と床面との間に、引出し最下部に同梱のスペーサーにてほぼ同じ隙間になるよう、レベルを出して下さい。
- ◎ オールロック用シリンダー錠の鍵(KEY)は、差し込んでから右へ360度回し引き抜くと解錠出来ます。
- ◎ ラッチを作動させる為のプレートは各段左側取手の内面にのみ取り付けられています。
- ◎ 必要とする段を引き出すと他の引き出しは引き出す事が出来ません。(セーフティロック)
- ◎ デバイダーは部品・工具・道具等の大きさに合わせ、引き抜き又は差し替えてご使用下さい。
- ◎ パーティションは位置替え出来ますが、対応するデバイダーは設定しておりません。
- ◎ 引出し底面積が広い為、特に小物部品等は極端な片寄り荷重にならないよう配置して下さい。



総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-509-849