

このたびは、**TRUSCO**引出しユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、小型伝票や小物の整理に最適です。本体はネジレや横ブレ等が少ない溶接構造を採用し、塗装は焼付塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で、未永くご使用いただけます。

引出し1コ当たりの均等積載量は、3.0kgです。

※「均等積載量」とは、引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

### 安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。



取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■ 引出しユニットどうし、または他の棚などとの積み重ね使用はしない。

転倒・落下によりけがをするおそれがあります。

■ 不安定な場所に設置しない。

ケースが倒れたり、引出しが落下して、けがをするおそれがあります。



取扱いを誤った場合に、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 均等積載量以上の荷物を収納しない。

ケースが傾いたり、引出しが割れたり、棚板が曲がったりして危険です。

■ 引出しの出し入れは、ゆっくり静かに行う。

指などをはさんだり、引出しが抜け落ちたりして、けがをするおそれがあります。  
また、引出しが破損するおそれがあります。

■ 棚板のつぎ目やレールの突起に触れない。

切断面などで、指をけがするおそれがあります。

■ 2コ以上の引出しを同時に引き出さない。

バランスを失って、ケースが転倒するおそれがあります。

■ 手前側にかたよった収納はしない。

バランスを失って、ケースが転倒するおそれがあります。

■ 引出し最上段から収納しない。

引き出したとき、バランスを失ってケースが転倒するおそれがあります。

■ 移動するときは引出しに手をかけて持ち上げない。

引出しが抜けて、ケースが落下し、けがをするおそれがあります。

■ 移動時は、ケースが傾かないよう、ゆっくり運ぶ。またケース内に物を入れたまま移動しない。

引出しが飛び出したり、収納物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■ 子供の手の触れる場所に設置しない。また子供を近づけない。

ケースに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面および収納物によって指をけがするおそれもあります。

■ 屋外や水のかかる場所に設置しない。

また、ぬれたものを収納しない。

ケースが腐食し、倒壊するおそれがあります。

■ 火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になります。

■ 改造や無理な修理、分解はしない。

取付けミスなどにより、ケースが不安定になり危険です。

■ 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■ ケース内に貴重品などを収納しない。

こじあけなどのより、盗難にあうおそれがあります。

■ 变形・破損したまま使用しない。


転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

本製品を第三者に譲渡、貸し出しどける場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。


※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

# VA型引出しユニット


● 本体は6種類（奥行は全て307mm）



VA-65BW



引き出し A: A-1: NG  
B: A-1  
AW: AW-2: NG  
BW: AW-2  
  
高さ 5: 444mm  
7: 605mm  
  
間口 4: 553mm  
6: 795mm  
8: 1037mm  
  
タイプ 奥行 307mm




● VA-65タイプは、スチール棚に収納して使用できます。


製品番号(引き出し材質)		本体寸法 間口×奥行×高さ (mm)	本体質量 (kg)	引き出し A-1	引き出し AW-2
ABS樹脂	AS樹脂				
VA-45A	VA-45B	553×307×444	15.4	4列×5段	.....
VA-45AW	VA-45BW	553×307×444	15.4	.....	2列×5段
VA-47A	VA-47B	553×307×605	20.0	4列×7段	.....
VA-47AW	VA-47BW	553×307×605	20.0	.....	2列×7段
VA-65A	VA-65B	795×307×444	21.6	6列×5段	.....
VA-65AW	VA-65BW	795×307×444	21.6	.....	3列×5段
VA-67A	VA-67B	795×307×605	28.5	6列×7段	.....
VA-67AW	VA-67BW	795×307×605	28.5	.....	3列×7段
VA-85A	VA-85B	1037×307×444	26.9	8列×5段	.....
VA-85AW	VA-85BW	1037×307×444	26.9	.....	4列×5段
VA-87A	VA-87B	1037×307×605	37.4	8列×7段	.....
VA-87AW	VA-87BW	1037×307×605	37.4	.....	4列×7段

## ■ 引き出し内寸法


● A-1 (AS樹脂)



● A-1NG (ABS樹脂)



● AW-2 (AS樹脂)



● AW-2NG (ABS樹脂)



## 保守・点検

- 塗装部の汚れは、乾拭きするか、アルコールまたは、中性洗剤などで拭き取ってください。有機溶剤のシンナー、ベンジンなどは塗装が剥がれますので使用しないでください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元 ト拉斯コ中山株式会社  
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号  
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お問い合わせ  
TEL ☎ 0120-509-849  
FAX ☎ 0120-509-839  
<http://www.orange-book.com/>

MADE  
IN  
JAPAN  
12/09 KS初版